


bloc de raccordement

VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

N° de pièce: 8141067
Nouveau

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65 monté
Poids du produit	750 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/4
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 avec raccord NAMUR
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Revêtement aluminium
Matériau joints	NBR