

réducteur EMGA-80-A-G20-80P

N° de pièce: 8141746

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	80 mm
Taille de la bride du moteur	80 mm
Jeu à la rotation	0,25 deg
Type d'engrenage	Réducteur angulaire
Rapport de réduction	20:1
Vitesse d'entraînement max.	7.000 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	120 Nm
Moment d'inertie du réducteur	1,013 kgcm ²
Couple de sortie max.	192 Nm
Rendement max.	93 %
Rigidité en torsion	5,1 Nm/arcmin
Poids du produit	5.000 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	80G
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	80P
Note sur la matière	Conforme RoHS