

mamelon double NPFC-DS-G18-G14-M

N° de pièce: 8142584

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Matériau raccord fileté	Laiton nickelé
Taille du bidon	10
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal, raccord pneumatique 1	9,05 Nm
Couple de serrage nominal, raccord pneumatique 2	10,55 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	16,23 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PVC