

# kit de raccordement DADG-AK-G8-16-30

N° de pièce: 8152382

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                              | Valeur                                    |
|--|---|
| Taille                                       | 16  |
| Course                                       | 30 mm                                     |
| Pression de service MPa                      | 0,1 ... 0,8 MPa                           |
| Pression de service                          | 1 ... 8 bar<br>14,5 ... 116 psi           |
| Fluide de service                            | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK      | 1 - Faibles effets de corrosion           |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Température ambiante                         | -10 ... 60 °C                             |
| Couple de serrage max.                       | 1,5 Nm                                    |
| Tolérance du couple de serrage               | ± 10 %                                    |
| Couple de serrage max. raccord pneumatique 1 | 0,7 Nm                                    |
| Poids du produit                             | 13,8 g                                    |
| Raccord pneumatique                          | M5  |
| Matériau adaptateur                          | Résine époxy                              |
| Matériau joints                              | NBR                                       |
| Matériau vis                                 | Acier, avec revêtement                    |