

anneau d'étanchéité OL-M7

N° de pièce: 8153155

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	ISO 16030
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 3 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 30 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 435 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 100 °C
Serrage manuel à température ambiante	oui
Couple de serrage nominal	3 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	0,1 g
Raccord pneumatique	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau butées	Aluminium
Matériau joints	HNBR