

tuyau plastique PUN-H-F-6X1-RT

N° de pièce: 8153386

FESTO

Ce produit est compatible pour une utilisation avec les types de raccords suivants : QS, NPQP, NPQM, CRQS et CK



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 26 mm |
| Diamètre intérieur | 4 mm |
| Rayon de courbure min. | 10 mm |
| Instructions d'utilisation | Tuyau sans impression TPE-U Ether basiert |
| Propriétés du tuyau | Suitable for energy chains |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 6 bar |
| Pression de service sur la plage de température totale | -13,775 ... 87 psi |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Remarque concernant la pression de service | Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,3 MPa à 0 - 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau (liquide, sans glace) |
| Test de résistance au feu du matériau | UL94 HB |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé. |
| Innocuité alimentaire | Voir la déclaration de conformité |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,0181 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou |
| Couleur | rouge |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | TPE-U(PU) |