


support d'amortisseur DADP-ES-G8-12

N° de pièce: 8159234

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Position de montage	indifférent
Conception	Levier butée
Vitesse d'impact max.	0,8 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Force d'impact max.	500 N
Couple de serrage max.	2,9 Nm
Tolérance du couple de serrage	± 20 %
Poids du produit	149 g
Mode de fixation	avec trou débouchant et douille de centrage
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau levier	Alliage d'aluminium
Matériau vis	Acier galvanisé