


# amortisseur DYEF-G8-M5-Y1F

N° de pièce: 8160235

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M5
Course	2,8 mm
Amortissement	Amortissement P avec butée fixe métallique
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0,8 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	2,8 mm
Couple de serrage max.	0,8 Nm
Energie max. absorbée par course	0,02 J
Poids du produit	7,6 g
Mode de fixation	avec douilles filetées
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié