

accouplement articulé DARP-C7-U112-F

N° de pièce: 8161158

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	1 1/2-12 UNF-2B
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-5 ... 120 °C
Température ambiante Fahrenheit	23 ... 248 °F
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau douille	Acier oxydé
Matériau corps	Acier oxydé
Matériau rondelle sphérique	Acier oxydé
Matériau pivot sphérique	Acier oxydé