



amortisseur DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

N° de pièce: 8161529

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	16
Course	15 mm
Amortissement	autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel court	0,3 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	15 mm
Force d'impact max.	2.000 N
Energie max. absorbée par course	30 J
Energie max. absorbée par heure	64.000 J
Energie résiduelle max.	0,16 J
Force de rappel	46 N
Poids du produit	220 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier zingué
Matériau tige de piston	Acier fortement allié
Matériau écrou	Acier zingué