


# kit axial EAMM-A-Y62-100A

N° de pièce: 8164409

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	1.047 g
Code d'interface, moteur	100A
Note sur la matière	Conforme RoHS