


# accouplement EAMD-67-60-32-32X32-U

N° de pièce: 8164977

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique            | Valeur                |
|----------------------------|-----------------------|
| Diamètre de support 1      | 32 mm                 |
| Diamètre de support 2      | 32 mm                 |
| Taille                     | 67                    |
| Longueur nominale          | 60 mm                 |
| Position de montage        | indifférent           |
| Vitesse de rotation max.   | 4.500 1/min           |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L        |
| Température de stockage    | -25 ... 60 °C         |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %              |
| Température ambiante       | -25 ... 60 °C         |
| Moment d'inertie           | 402 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 180 Nm                |
| Poids du produit           | 766 g                 |
| Note sur la matière        | Conforme RoHS         |