

tuyau plastique

PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

N° de pièce: 8167912

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	18 mm
Rayon de courbure important pour le débit	90 mm
Diamètre intérieur	11,2 mm
Rayon de courbure min.	36 mm
Instructions d'utilisation	TPE-U Ether basiert
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 6 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,3 MPa -0,95 ... 13 bar -13,775 ... 188,5 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,7 MPa à 0 - 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Test de résistance au feu du matériau	UL94 HB
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-35 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,188 kg/m
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 54 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)