


# cartridge

## NPQX-D-PC15-Q10-P10

N° de pièce: 8174170  
Nouveau

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	8 mm
Profondeur d'enfoncement du tuyau	15,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Joint torique
Position de montage	indifférent
Forme	Forme droite
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1,64 g
Mode de fixation	avec étriers de fixation
Raccord pneumatique 1	Cartridge 15 mm
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 10 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint torique	HNBR
Matériau joint de tuyau	HNBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable