


unité de conditionnement MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

N° de pièce: 8176521
Nouveau

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Taille | 4 |
| Série | MS |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Affichage de pression | avec manomètre |
| Pression de service MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pression de service | 1 ... 10 bar |
| Débit normal, échappement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min |
| Débit nominal normal | 1.500 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Compatibilité avec l'huile d'ester non assurée |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classification RSBP selon CD-0033 | F1a |
| Température de stockage | -5 ... 50 °C |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 470 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites Avec équerre de fixation avec accessoires au choix : |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |