

# Protection ventilation VABD-D3-L-GN12

N° de pièce: 8177961

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	0 ... 1,2 MPa
Pression de service	0 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-50 ... 60 °C
Poids du produit	14 g
Mode de fixation	vissable fileté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau vis d'échappement	HP PA 12