

# tuyau avec âme métallique PM-6

N° de pièce: 9087

FESTO

peut être utilisé avec les raccords enfichables QS



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                                   |
|---|--|
| Diamètre extérieur                                | 8 mm                                     |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 25 mm                                    |
| Diamètre intérieur                                | 5,2 mm                                   |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 30 bar                         |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                           |
| Température ambiante                              | -29 ... 65 °C                            |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0,032 kg/m                               |
| Couleur   | noir                                     |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS                            |
| Matériau tuyau                                    | Alliage d'aluminium<br>PE                |