


traversée de cloison rapide SCK-PK-4-KU

N° de pièce: 9388

FESTO

Version polymère.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3,4 mm
Position de montage	indifférent
Forme	Traversée de cloison
Taille du bidon	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Matériau écrou-raccord	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau écrou	POM
Matériau du connecteur	POM