

adaptateur AD-3/8NPT-G3/8-I

N° de pièce: 9626

FESTO

un côté taraudé, un côté fileté.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	11,5 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	22 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	25 Nm
Poids du produit	25,98 g
Raccord pneumatique 1	Filetage 3/8 NPT
Raccord pneumatique 2	Taraudage G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PVC
Matériau corps	Acier zingué