



# Ventil na prednjoj ploči

## SVOS-3-1/8

Broj artikla: 10191

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	120 l/min
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	3,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedište klipa
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Overlap	Positive overlap
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	8 N
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aluminij