


ILI član OS-1/8-NPT

Broj artikla: 10412

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	500 l/min
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nazivni promjer	4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	45 g
Pneumatski priključak 3	NPT1/8-27
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR