



# Utikač NECU-S-M8G4-C2

Broj artikla: 1068198

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-104
Učestalost priključivanja	100
Izlaz kabela	Ravno
Težina proizvoda	9,1 g
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Screw lock with A/F9
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Promjer kabela	3,5 ... 5 mm
Nazivni presjek vodiča	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	crno
Material screw-type lock	Poniklani mesing
Material electrical contact	Brass, gold-plated