



Tlačna sklopka PEV-1/4-B

Broj artikla: 10773

FESTO

Utičnica sadržana u opsegu isporuke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	1 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::-] Voda
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Maks. uklopni izlazni napon AC	250 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	125 V
Maks. izlazna struja	5.000 mA
Najmanja struja tereta	1 mA kod 24 V 10 mA kod 10 V 100 mA kod 5 V
Kategorija upotrebe induktivni teret	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omski teret	AC-12 DC-12
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN 43650 četverokutni oblik
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	194 g
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material switch contact	srebrno
Područje namještanja, vrijednosti praga	1 ... 12 bar
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L