

Aksijalni komplet EAMM-A-D19-35S

Broj artikla: 1087729

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	1,1 Nm
Težina proizvoda	90 g
Kod sučelja, pogon	D19A
Cod sučelja, Motor in	35S
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno