

# Amortizer DYSR-12-12-Y5-T

Broj artikla: 1138643

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                         | Vrijednost                      |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Veličina                         | 12                              |
| Hod                              | 12 mm                           |
| Prigušivanje                     | podesivo                        |
| Položaj ugradnje                 | proizvoljno                     |
| Prepoznavanje pozicije           | bez                             |
| Maks. naletna brzina             | 3 m/s                           |
| Vrijeme povrata, kratko          | 0,2 s                           |
| Vrijeme povrata, dugo            | 1 s                             |
| Način funkcioniranja             | jednoradni<br>tlačno            |
| Klasa korozione otpornosti KBK   | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura okoline              | -10 ... 80 °C                   |
| Duljina prigušivanja             | 12 mm                           |
| Maks. sila na graničnik          | 900 N                           |
| Maks. primljena energija po hodu | 10,8 J                          |
| Maks. primljena energija po satu | 60.000 J                        |
| Maks. preostala energija         | 0,05 J                          |
| Sila povrata                     | 4,5 N                           |
| Težina proizvoda                 | 120 g                           |
| Vrsta pričvršćenja               | s kontramaticom                 |
| Materijal - napomena             | RoHS sukladno                   |
| Material seals                   | NBR                             |
| Material housing                 | Čelik pocinčan                  |
| Material piston rod              | visokolegirani čelik            |