

Amortizer DYSR-16-20-Y5-T

Broj artikla: 1138645

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	16
Hod	20 mm
Prigušivanje	podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,3 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	20 mm
Maks. sila na graničnik	1.600 N
Maks. primljena energija po hodu	32 J
Maks. primljena energija po satu	100.000 J
Maks. preostala energija	0,16 J
Sila povrata	5,4 N
Težina proizvoda	250 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Čelik pocinčan
Material piston rod	High alloy steel, hardened