

Amortizer DYSR-32-60-Y5

Broj artikla: 1138649

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Hod	60 mm
Prigušivanje	podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,6 s
Vrijeme povrata, dugo	3 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	60 mm
Maks. sila na graničnik	6.400 N
Maks. primljena energija po hodu	384 J
Maks. primljena energija po satu	330.000 J
Maks. preostala energija	2 J
Sila povrata	18 N
Težina proizvoda	1.355 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Čelik pocinčan
Material piston rod	High alloy steel, hardened