


Amortizer DYEF-S-M12-Y1

Broj artikla: 1153004

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M12
Hod	1,2 mm
Prigušivanje	P prigušenje bez metalnog fiksnog graničnika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	1,2 mm
Maks. primljena energija po hodu	0,35 J
Težina proizvoda	15 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik