



Magnetni ventil

JMVH-5-1/8-S-B-VI

Broj artikla: 116004

FESTO

s magnetnim svicima i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnica.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Način aktiviranja	električno
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	8 mm
Mjera rastera	27 mm
Princip brtvljenja	mekano
Ručno pomoćno aktiviranje	da
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smjer strujanja	reverzibilno
Tlak upravljanja	2 ... 10 bar
Vrijeme preklapanja	22 ms
Parametri svitka	24V DC
Pogonski medij	Vakuum nauljen filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm Vakuum nenauljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Medij upravljanja	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 11	G1/8
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom