


Povratni ventil H-3/8-B

Broj artikla: 11690

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Operating pressure MPa	0,04 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	0,4 ... 12 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni nazivni protok 1 -> 2 od 6 na 5 bara	2.000 l/min
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Medij upravljanja	LX1
Maks. pritezni moment	20 Nm
Težina proizvoda	34 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR