

Pripremak prihvatnih čeljusti BUB-HGPD-80

Broj artikla: 1180954

FESTO

odgovara za paralelnu prihvatnicu HGPD.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	80
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda po prihvatnoj čeljusti	2.170 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material unmachined part	Aluminijska legura za gnječenje