


# Spojka EAMD-42-40-20-16X25

Broj artikla: 1188350

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju gibanja koračnog ili servomotora.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	20 mm
Promjer 2 prihвата	16 mm
Veličina	42
Nazivna duljina	40 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	39 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	189 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno