


Aksijalni komplet EAMM-A-M80-120G

Broj artikla: 1190774

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|----------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 75 Nm |
| Težina proizvoda | 1.370 g |
| Kod sučelja, pogon | M80 |
| Cod sučelja, Motor in | 120G |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |