



# Ventil na prednjoj ploči SV-5-M5-B

Broj artikla: 11914

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	95 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Dosjedni ventil s povratnom oprugom
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	2,3 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Overlap	Positive overlap
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	17 N
Težina proizvoda	53 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Mjed