

Centrirni prsten EAML-80-6-80

Broj artikla: 1209006

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	38 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	23 g
Kod sučelja, pogon	M80
Kod sučelja, kućište spojke	80A
Materijal - napomena	RoHS sukladno