


# Granično tipkalo graničnika SVK-3-PK-3

Broj artikla: 12146

FESTO

s aktiviranjem kuglicom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	50 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Kuglasto sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	1,5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	nije obuhvaćeno