

# Paralelni komplet EAMM-U-86-S62-70A-177

Broj artikla: 1217543

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	175 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,25 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	3.270 g
Kod sučelja, pogon	S62
Cod sučelja, Motor in	70A
Materijal - napomena	RoHS sukladno