

Spojka EAMC-30-35-12-12

Broj artikla: 123052

FESTO

za linearnu osovinu DGE



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	12 mm
Promjer 2 prihvata	12 mm
Veličina	30
Nazivna duljina	35 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	6,1 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	45 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno