

Amortizer YSRW-DGC-40/50-B

Broj artikla: 1232870

FESTO

za linearni pogon DGC i DGCI.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40 50
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material piston rod	visokolegirani čelik