


Priključna ploča VABS-C8-12XB-QX-B

Broj artikla: 1236025

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	12 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,48 ... 0,72 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	1,3 Nm
Težina proizvoda	15 g
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	za kasetu pripremljeno
Pneumatski priključak 1	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 3	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 5	pripremljeno za uložak
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	PA ojačano