


# Priključna ploča VABS-C8-12XB-QX-D

Broj artikla: 1236029

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	24 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,48 ... 0,72 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	1,3 Nm
Težina proizvoda	30 g
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	za kasetu pripremljeno
Pneumatski priključak 1	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 3	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 5	pripremljeno za uložak
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	PA ojačano