


# Spojka KSE-40-66-D16-D20

Broj artikla: 123848

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	16 mm
Promjer 2 prihvata	20 mm
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.500 1/min
Moment tromosti mase	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	139 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno