


# Utikač pokaza MCL

Broj artikla: 12611

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	13 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Mrežna frekvencija	0 ... 60 Hz
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 15 %
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 - ojačano