


Prigušivač zvuka U-1/4-B-NPT

Broj artikla: 12639

FESTO

Za smanjenje buke i izbjegavanje onečišćenja odzračnih izlaza
pneumatskih komponenata



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Protok prema atmosferi	3.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	17 g
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Aluminij
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminij