



Pneumatski ventil VLHE-3-3/8

Broj artikla: 12909

FESTO

neaktivirano, nema prolaza,
uklopni ventil za usporeno uspostavljanje tlaka, pojedinačno ili u vezi
sa pripremnim uređajima S-reda.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Ručno pomoćno aktiviranje	s dodirrom
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	2.100 l/min
Vrijeme sklapanja isklj	19,5 ms
Vrijeme sklapanja uklj	8,5 ms
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Nazivni promjer	9 mm