

Precizni prigušno-povratni ventil GRP-160-PK-4

Broj artikla: 12961

FESTO

služi za precizno namještanje protočne količine, s povratnom funkcijom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-4
Pneumatski priključak 2	PK-4
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Okretni gumb sa skalom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	75,8 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	245 l/min
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Material housing	PA ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak od 2 prema 1	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	38 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	25 ... 90 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	129 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	245 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	48 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR PVC
Material bracket	Aluminijska legura za gnječenje
Material PK connections	Aluminijska legura za gnječenje Mjed
Material screws	Čelik