

Plastična savitljiva cijev PUN-CM-10-SW

Broj artikla: 130817

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, poliuretan (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno). Antistatično.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski promjer | 10 mm |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 60 mm |
| Unutarnji promjer | 7 mm |
| Min. radijus savijanja | 30 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Površinski otpor | 0,01 ... 10 MOhm |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,05158 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 10 mm |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | TPE-U(PU) |