


# Utični priključak QS-B-1/4-6-I-20

Broj artikla: 130994  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,7 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	20
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	12 Nm
Težina proizvoda	15 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući