

Prihvatnica s mijehom DHEB-51-E-U-E-L

Broj artikla: 1320818

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 51 |
| Hod mijeha | 18 mm |
| Min. promjer za prihvatanje | 54 mm |
| Maks. promjer prihvatanja | 68 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcioniranja | jednoradni zatvoreno |
| Funkcija prihvatnice | Adaptive |
| Konstruktivna struktura | Kontrakcijska membrana prisilno vođen proces gibanja |
| Vodilica | Osnovna vodilica |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 4 ... 8 bar |
| Tlak povrata | < 1 bar |
| Maks. radna frekvencija prihvatnice | ≤ 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 70 ms |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| srednji interval zamjene za mijeh | 0,5 Mio SP |
| Orijentacijska vrijednost korisnog tereta | 2,5 kg |
| Težina proizvoda | 500 g |
| Vrsta pričvršćenja | s vanjskim navojem s kontramaticom po izboru: |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material bellows | EPDM |
| Material housing | Aluminij eloksirano |