


Aksijalni komplet EAMM-A-D60A-100A-S1

Broj artikla: 1322190

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	14 Nm
Težina proizvoda	1.170 g
Kod sučelja, pogon	D60A
Cod sučelja, Motor in	100A
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno